



Tipo		KXB			
Caratteristiche generali					
Materiale		custodia		Polimero termoplastico	
Caratteristiche dei contatti					
Tipo di contatto		2NA Lento			
Corrente convenzionale termica I _{th}		A		10	
Protezione da contro cortocircuito con fusibili		Class/A		Fusibile rapido 10 gG / SC	
Corrente convenzionale termica in aria libera I _{th} IEC		A		10	
Resistenza per polo (valore medio)		mΩ		<10	
Conducibilità		10mA 5V			
Caratteristiche meccaniche					
Fissaggio testa azionatore		A baionetta			
Coppia di serraggio (Max)					
Fissaggio finecorsa		Nm		2.5	
		lbin		22.1	
Terminali		Nm		0.8	
		lbin		7	
Fissaggio vite del coperchio custodia		Nm		0.8	
		lbin		7	
Sezione dei conduttori					
AWG/Kcmil		min		16	
		max		14	
IEC		min		mm ² 1or 2	
		max		mm ² 2.5	
Connessione cablaggio		Vite con serrafilo autosollevante			
Peso prodotto		g		21	
Manovre					
Durata meccanica		cycles		>10000000	
Condizioni ambientali					
Temperatura					
Temperatura di impiego		min		°C -25	
		max		°C +70	
Temperatura di stoccaggio		min		°C -40	
		max		°C +70	
Tolleranze e protezioni					

Grado di protezione

Terminali
Custodia


IP20
IP65

Grado di inquinamento

3

Schemi elettrici

Slow action



2NO

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cURus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000196 -
Contattore
ausiliario