



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M1R00910

Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$)	A	13
--	---	----

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M1RA
------------------------------	------

Contattore fornito di serie	BF0910A
-----------------------------	---------

Relè termico da acquistare a parte	RF38...
------------------------------------	---------

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	867
---------------	---	-----

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP65
---------------------------------	------

Dimensioni



Schemi elettrici



R = Reset; I = Start; O = Stop

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore