





|                                   |  |                                                     |         |              |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------------------------|---------|--------------|
| Denominazione del prodotto        |  | Elementi luminosi<br>a LED a luce<br>fissa<br>LPXLE |         |              |
| Tipo                              |  |                                                     |         |              |
| Caratteristiche generali          |  |                                                     |         |              |
| Colore                            |  | Verde                                               |         |              |
| Caratteristiche elettriche        |  |                                                     |         |              |
| Tensione di alimentazione (AC)    |  | V                                                   | 12...30 |              |
| Tensione di alimentazione (DC)    |  | V                                                   | 12...30 |              |
| Manovre                           |  |                                                     |         |              |
| Durata elettrica                  |  | hours                                               | 100000  |              |
| Caratteristiche meccaniche        |  |                                                     |         |              |
| Coppia di serraggio terminali max |  | Nm                                                  | 1       |              |
| Sezione dei conduttori            |  | Sezione dei conduttori AWG/kcmil                    |         |              |
|                                   |  | max                                                 | 12      |              |
| IEC                               |  | max                                                 | mm²     | 1 or 2 / 2.5 |
| Base di fissaggio                 |  | LPXAU120                                            |         |              |
| Peso prodotto                     |  | g                                                   | 16      |              |
| Condizioni ambientali             |  |                                                     |         |              |
| Temperatura                       |  | Temperatura di impiego                              |         |              |
|                                   |  | min                                                 | °C      | -25          |
|                                   |  | max                                                 | °C      | +60          |
| Temperatura di stoccaggio         |  | min                                                 | °C      | -40          |
|                                   |  | max                                                 | °C      | +85          |
| Dimensioni                        |  |                                                     |         |              |



## Schemi elettrici



## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

### Omologazioni

CCC  
cULus  
EAC  
RINA  
UL

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000204 -  
Portalamпада  
per segnalazione