

AVVIATORE DIRETTO, CON RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTE DI RESET, CON CONTATTORE BF09/BF18, 2,5A MAX (0,75KW A 400V), IP65. TENSIONE BOBINA CONTATTORE 400VAC 50/60HZ



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M1R00912...A4

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico

A

0.63-1

IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)

I_e
kW

A
kW

1
0.25

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie

M1RA

Contattore fornito di serie

BF0910A

Relè termico standard fornito

RF380100

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto

g

995

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min
max

°C
°C

-25
+60

Temperatura di stoccaggio

min
max

°C
°C


-40
+70

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale

IP65

Dimensioni



Schemi elettrici



R = Reset; I = Start; O = Stop

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore