



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo M1R00912...A6

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	1.6-2.5
IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)	le kW	A kW 2.5 0.75

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M1RA
Contattore fornito di serie	BF0910A
Relè termico standard fornito	RF380250

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	995
---------------	---	-----

Condizioni ambientali


Temperatura di impiego	min max	°C °C	-25 +60
Temperatura di stoccaggio	min max	°C °C	-40 +70

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale	IP65
---------------------------------	------

Dimensioni

AVVIATORE DIRETTO, CON RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTE DI RESET, CON CONTATTORE BF09/BF18, 6,5A MAX (2,2...3KW A 400V), IP65. TENSIONE BOBINA CONTATTORE 400VAC 50/60HZ



Schemi elettrici



R = Reset; I = Start; O = Stop

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore