



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M0P00912...1V5

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	0.9-1.5
IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)	le kW	A kW 1.5 0.37

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M0PA
Contattore fornito di serie	BG0910A
Relè termico standard fornito	RF91V5

Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole

440V-480V	HP	0.75
550V-600V	HP	0.75

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	760
---------------	---	-----


Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min max	°C °C	-25 +60
Temperatura di stoccaggio	min max	°C °C	-40 +70


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP65
---------------------------------	------

Dimensioni



Schemi elettrici



I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus

cULys

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore