

AVVIATORE DIRETTO, CON RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTE DI RESET, CON CONTATTORE BG09/BG12, 5A MAX (1,5...2,2KW A 400V), IP65. TENSIONE BOBINA CONTATTORE 230VAC 50/60HZ



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M0R00912...5

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	3-5	
IEC Caratteristiche di impiego (≤440V)	le kW	A kW	5 1.5...2.2

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M0RA
Contattore fornito di serie	BG0910A
Relè termico standard fornito	RF95

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	720
---------------	---	-----


Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min max	°C °C	-25 +60
Temperatura di stoccaggio	min max	°C °C	-40 +70


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP65
---------------------------------	------

Dimensioni



Schemi elettrici



R = Reset; I = Start; O = Stop

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore