




Denominazione del prodotto			Alimentatore di backup per protezioni di interfaccia PMVFUPS01	
Tipo				
Caratteristiche generali				
Descrizione			Alimentatore di backup senza interruzione, tecnologia full static	
Tipo di sistema			Monofase	
Alimentazione				
Tensione ausiliaria (Us)			230VAC	
Campo di funzionamento tensione			196...264VAC	
Frequenza nominale		Hz	50	
Frequenza di impiego		min	Hz	45
		max	Hz	55
Protezione			Fusibile 6.3A (5x20)	
Uscite di potenza				
Tensione			230VAC	
Frequenza		Hz	50	
Protezione			Fusibile 5A(5x20) + PTC	
Potenza		VA	250 x 1s; 1250 per 200ms	
Energia disponibile		Ws	200	
Tempo di accumulo energia			15s	
Connessioni				
Attacchi tipo			Fissi	
Coppia di serraggio terminali		max	Nm	0.5
		max	Ibin	4.5
Sezione conduttori				
AWG/Kcmil		min	AWG	24
		max	AWG	12
IEC		min	mm²	0.2
		max	mm²	2.5
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego		min	°C	-5

max °C +55


Custodia

Esecuzione (n° moduli)	9
Montaggio	Giuda DIN EN 50022
Grado di protezione (IEC)	IP20
Dimensioni (L x A x P)	mm 157.5 x 90 x 70
Peso prodotto	g 500

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61010-1

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002540 -
Alimentazione in
corrente continua