



Denominazione del prodotto

Moduli di
ridondanza
PSLR

Tipo

Caratteristiche di ingresso

Limiti di funzionamento

DC

min	VDC	9
max	VDC	35

Numero di ingressi	Nr.	2
--------------------	-----	---

Corrente nominale di ingresso	A	10
-------------------------------	---	----

Corrente massima di ingresso (per canale)	A	8A per 300s
---	---	-------------

Caratteristiche di uscita

Tensione nominale di uscita DC	VDC	12...24
--------------------------------	-----	---------

Corrente nominale di uscita	A	10
-----------------------------	---	----

Caduta di tensione in uscita	V	0.5
------------------------------	---	-----

Tensione inversa massima	V	35
--------------------------	---	----

Corrente massima di uscita	A	16A per 300s
----------------------------	---	--------------

Connessioni

Attacchi tipo	A vite
---------------	--------

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-40
max	°C	+71

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Custodia

Materiale	Plastica
-----------	----------

Grado di protezione (IEC)	IP20
---------------------------	------

Dimensioni (L x A x P)	mm	35 x 91 x 56.5
------------------------	----	----------------


Peso prodotto	g	75
---------------	---	----

Installazioni


Montaggio

Custodia
modulare DIN
43880

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 60950-1
IEC/EN/BS 61000-4-2
IEC/EN/BS 61000-4-3
IEC/EN/BS 61000-4-4
IEC/EN/BS 61000-4-6
IEC/EN/BS 61000-4-8

Omologazioni

EAC
RCM

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002540 -
Alimentazione in
corrente continua