



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Blok zacisków do szyny zasilającej 11SMX

Blok zacisków do szyny zasilającej SM1P..., SM1R...

Właściwości styków pomocniczych

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
---	---	-----

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4
---------------------------------------	----	---

Operational characteristics

Maksymalny prąd wg IEC (I_{max})	A	63
--------------------------------------	---	----

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	2.5
maks.	Nm	3

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	10
maks.	4

Przekrój przewodu elastycznego z końcówką


min.	mm ²	4
maks.	mm ²	25

Zaciski

Narzędzie do zacisków	Ph2
-----------------------	-----

Masa	g	48
------	---	----

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

□