



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ

Automatyczne ładowarki akumulatorów BCE
Jednofazowa automatyczna ładowarka akumulatorów z 1 poziomem ładowania do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, obsługowych i bezobsługowych

Zasilanie

Napięcie znamionowe U_s

min.	VAC	220
maks.	VAC	240 $\pm 10\%$

Częstotliwość robocza

min.	Hz	50 $\pm 5\%$
maks.	Hz	60 $\pm 5\%$

Pobór mocy

Maksymalny	VA	166
Maksymalny	W	26

Cykl ładowania

Normy referencyjne

IEC60335-2-29

Typ akumulatora

kwasowo-ołowiowy

Napięcie akumulatora

VDC 24

Napięcie ładowania (U_c)

27.6

Prąd ładowania (I_c)

A 2.5

Regulacja prądu ładowania


% I_c 30 do 100

Zabezpieczenia


Bezpiecznik na wyjściu do akumulatora;
Blokada ładowania przy: zwarcu na zaciskach akumulatora, odwrotnej polaryzacji akumulatora, zbyt niskim napięciu akumulatora, przeciążeniu wyjścia i odłączonym

Bezpiecznik zewnętrzny	1
Wskaźniki	
Wskaźnik LED stanu pracy	Yes
Wskaźnik LED odwróconej biegunowości akumulatora	Yes
Obwód wyjścia alarmowego	
Typ wyjścia	Tranzystor NPN
Właściwości mechaniczne	
Materiał obudowy	Internal panel mounting
Typ zacisków	Wyciągane/wtykow
Montaż	Montaż śrubowy
Masa	g 1992
Warunki otoczenia	
Temperatura	
Temperatura pracy	
min.	°C -10
maks.	°C +50
Temperatura składowania	
min.	°C -30
maks.	°C +80
Stopień ochrony	IP00

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60335-2-29

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000359 -
Uniwersalna
ładowarka
akumulatora