





Denominazione del prodotto	Contatti ausiliari aggiuntivi		
Tipo	SM2X		
Descrizione	Contatti ausiliari aggiuntivi - montaggio frontale		
Accessori per	SM2R..., SM3R...		
Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati			
Tipo di contatto	2NA		
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	250	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4	
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1	B300 - R300		
Corrente di impiego AC15	24V	A	5
	48V	A	5
	60V	A	5
	110V	A	3
	230V	A	1.5
Corrente di impiego DC13	24V	A	1
	48V	A	1
	60V	A	0.5
	110V	A	0.22
	125V	A	0.22
	220V	A	0.11
Caratteristiche meccaniche			
Coppia di serraggio terminali	min	Nm	1
	max	Nm	1
	min	Ibin	9
	max	Ibin	9
Sezione dei conduttori	AWG/Kcmil		
	min	18	
	max	14	
Flessibili senza terminale	min	mm²	0.75
	max	mm²	2.5
Flessibili con terminale	min	mm²	0.75
	max	mm²	2.5
Posizione di montaggio	Normale Ammessa		Verticale Qualsiasi
Attacchi			

	tipo utensile	A vite Pz2
Peso prodotto	g	20
Manovre		
Durata meccanica	cycles	100000
Condizioni ambientali		
Temperatura		
Temperatura di impiego	min °C	-20
	max °C	+70
Temperatura di stoccaggio	min °C	-50
	max °C	+80
Altitudine massima	m	3000
Grado di protezione (IEC)		IP20

Dimensioni



Schema elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM