



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per

Sganciatori di minima tensione
SM2X
Sganciatori di minima tensione
SM2R..., SM3R...

Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4

Caratteristiche di impiego

Tensione nominale AC	VAC	400
Frequenza nominale	Hz	50/60
Assorbimento spunto	VA	8.5
Assorbimento tenuta	VA	3
Tensione di sgancio	Us	35...70
Tensione di lavoro	US	85...110

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali	min	Nm	1.2
	max	Nm	1.2
	min	Ibin	10
	max	Ibin	10

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min		18
	max		14
Flessibili senza terminale	min	mm ²	0.75
	max	mm ²	2.5
Flessibili con terminale	min	mm ²	0.75
	max	mm ²	2.5

Posizione di montaggio

	Normale Ammessata	Verticale Qualsiasi
--	----------------------	------------------------

Attacchi

	tipo utensile	A vite Pz2
--	------------------	---------------

Peso prodotto	g	100
---------------	---	-----

Manovre


Durata meccanica	cycles	100000
------------------	--------	--------

Condizioni ambientali


Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-20
-------------	------------------------	-----	----	-----

	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-50
	max	°C	+80
Altitudine massima	m		3000
Grado di protezione (IEC)			IP20

Dimensioni



Schema elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM

□