




Denominazione del prodotto		SRB	
Tipo		Monofunzione	
Caratteristiche generali			
Caratteristiche generali			
Funzioni		Stop di emergenza	
Caratteristiche dei contatti			
Tipo di contatto		2NA	
Manovre			
Durata meccanica		cycles	>10 ⁷
Alimentazione ausiliaria			
Tensione nominale di alimentazione		24VAC/DC	
Campo di funzionamento		V	22...26VDC / 20.4...27.6VAC
Campo di frequenza		Hz	50/60
Categoria di sovratensione		III	
Tensione di isolamento		kV	4
Protezioni		Da cortocicuito a mezzo PTC	
Caratteristiche di ingresso			
Numero di ingressi		Nr.	2
Resistenza linea circuito ingressi		kΩ	Max 1
Corrente di ingresso		mA	Typical 5
Caratteristiche di uscita			
Numero di uscite sicure NA		Nr.	2
Numero di uscite sicure NC		Nr.	0
Numero di uscite di feedback		Nr.	0
Tipo di uscita		Contatti liberi da tensione, relè con contatti a guida forzata	
Portata contatti di uscita		AC1 250V: 6A-2000VA AC15 230V: 3A DC1 24V: 6A DC13 24V: 2.5A	
Denominazione UL 508		Pilot duty: B300-R300	
Durata meccanica		cycles	>10 ⁷
Durata elettrica AC1 a 360 commutazioni/h		cycles	10 ⁵
Parametri di sicurezza			
ISO 13849-1 categoria di sicurezza		Cat. 4	
ISO 13849-1 livello di prestazione		PLe	
Caratteristiche meccaniche			
Connessione cablaggio		A vite rimovibile	
Fissaggio		Guida DIN 35mm	


Peso prodotto	g	209
Condizioni ambientali		
Grado di protezione	IP40 on front IP20 on terminals	
Grado di inquinamento	2	
Temperatura	Temperatura di impiego	
	min	°C -25
	max	°C +60
	Temperatura di stoccaggio	
	min	°C -30
	max	°C +70
Umidità relativa	%	≤95

Dimensioni




Schemi elettrici

Double channel mode, manual start



Single channel mode, manual start



Omologazioni e conformità

Conformità

EN/BS 13849-1

EN/BS 81-20

EN/BS 81-50

Omologazioni

cULus

TUV

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001449 -

Apparecchio per
il monitoraggio di
circuiti elettrici di
sicurezza