



Sygnalizatory  
optyczne  
Ø62mm/2,44"  
8LB6S

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

#### Charakterystyka ogólna

|                                     |           |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Średnica                            | mm - inch | 62 / 2.44 |
| Napięcie zasilania (AC)             | V         | 24        |
| Napięcie zasilania (DC)             | V         | 24        |
| Kolor                               |           | Czerwony  |
| Stopień ochrony według IEC          |           | IP54      |
| Zużycie modułu dźwiękowego (AC)     | mA        | 150       |
| Pobór prądu modułu dźwiękowego (DC) | mA        | 150       |
| Natężenie dźwięku                   | dB        | 80        |

#### Właściwości mechaniczne

|                                           |       |                     |
|-------------------------------------------|-------|---------------------|
| Moment obrotowy dokręcania zacisków maks. | Nm    | 0.5                 |
| Zacisk śrubowy                            |       | Zaciski śrubowe     |
| Przekrój przewodu                         |       |                     |
| AWG/Kcmil                                 | maks. | 16                  |
| IEC                                       | maks. | mm <sup>2</sup> 1.5 |
| Masa                                      | g     | 60                  |


#### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -20 |
| maks. | °C | +50 |

#### Wymiary



#### Schemat połączeń elektrycznych



#### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

EAC

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000232 -  
Moduł świetlny  
dla kolumny  
sygnalizacyjnej