



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ

Automatyczne ładowarki akumulatorów BCF
Jednofazowa automatyczna ładowarka akumulatorów z 1 poziomem ładowania do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, obsługowych i bezobsługowych

Zasilanie

Napięcie znamionowe U_s

min.	VAC	100
maks.	VAC	240 ±10%

Częstotliwość robocza

min.	Hz	50 ±5%
maks.	Hz	60 ±5%

Pobór mocy

Maksymalny	VA	80
Maksymalny	W	39

Maksymalne rozproszenie mocy

W	6
---	---

Bezpiecznik wewnętrzny

A	2
---	---

Cykl ładowania

Normy referencyjne

IEC62368-1

Typ akumulatora

kwasowo-ołowiowy

Napięcie akumulatora

VDC	24
-----	----

Napięcie ładowania (U_c)

27.2 VDC

Prąd ładowania (I_c)

A	1.25
---	------

Regulacja prądu ładowania

% I_c	Stałe
---------	-------

Zabezpieczenia

Bezpiecznik na wejściu sieci;
Blokada ładowania przy: zwarcu na zaciskach akumulatora, odwrotnej polaryzacji akumulatora, zbyt niskim napięciu akumulatora, przeciążeniu wyjścia

Wskaźniki

Wskaźnik LED odwróconej biegunowości akumulatora

Yes

Obwód wyjścia alarmowego

Typ wyjścia

1 przekaźnik

Pojemność znamionowa

AC1: 3A 250VAC

Właściwości mechaniczne

Materiał obudowy

Modular DIN rail mounting

Typ zacisków

Stałe

Montaż

Szyna DIN 35 mm lub montaż śrubowy

Masa

g 332

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-40
maks.	°C	+51


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85


Stopień ochrony

IP20

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60100-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-3

IEC/EN/BS 62368-1

Certyfikaty

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000359 -
Uniwersalna
ładowarka
akumulatora