



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ

Automatyczne ładowarki akumulatorów BCE
Jednofazowa automatyczna ładowarka akumulatorów z 1 poziomem ładowania do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, obsługowych i bezobsługowych

Zasilanie

Napięcie znamionowe U_s

min.	VAC	220
maks.	VAC	240 $\pm 10\%$

Częstotliwość robocza

min.	Hz	50 $\pm 5\%$
maks.	Hz	60 $\pm 5\%$

Pobór mocy

Maksymalny	VA	400
Maksymalny	W	73

Bezpiecznik wewnętrzny

A	6.3
---	-----

Cykl ładowania

Normy referencyjne

IEC60335-2-29

Typ akumulatora

kwasowo-ołowiowy

Napięcie akumulatora

VDC	12
-----	----

Napięcie ładowania (U_c)

13.8


Prąd ładowania (I_c)

A	12
---	----


Regulacja prądu ładowania

% I_c	30 do 100
---------	-----------

Zabezpieczenia		Bezpiecznik na wejściu zasilania; Bezpiecznik na wyjścia do akumulatora; zatrzymanie ładowania - powód: 1. Zwarcie na zaciskach akumulatora; 2. Odwrotna polaryzacja akumulatora; 3. Niskie napięcie aku		
Wskaźniki				
Wskaźnik LED stanu pracy		Yes		
Wskaźnik LED odwróconej biegunowości akumulatora		Yes		
Obwód wyjścia alarmowego				
Typ wyjścia		Przełącznikowe z 1 zestykiem C/O		
Pojemność znamionowa		AC1: 5A 250VAC; DC13: 5A 30VDC		
Trwałość mechaniczna		cycles	>3000000	
Trwałość elektryczna		cycles	>1000000	
Właściwości mechaniczne				
Materiał obudowy		Internal panel mounting		
Typ zacisków		Stałe		
Montaż		Montaż śrubowy		
Masa		g	8690	
Warunki otoczenia				
Temperatura		Temperatura pracy		
		min.	°C	-10
		maks.	°C	+50
Temperatura składowania		min.	°C	-30
		maks.	°C	+80
Stopień ochrony		IP00		
Wymiary				



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60335-2-29

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000359 -
Uniwersalna
ładowarka
akumulatora