



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Nr.

Rozłączniki
izolacyjne w
obudowie
GAZ
3
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th}, IEC

A

32

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN

V

1000

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}

kV

8

Znamionowy prąd roboczy I_e

AC21A

400 V

A

32

500 V

A

32

690 V

A

32

AC22A

400 V

A

32

500 V

A

32

690 V

A

32

AC23A

400 V

A

32

500 V

A

25

690 V

A

25

Rozproszenie mocy na pole maks.

W

0.6

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V

kW

15

690 V

kW

22

Znamionowy prąd zwarciový (rms)

kA

10

Wkładka bezpiecznikowa

Class/A

gG32

Zdolność załączania AC23A 400 V

A

320

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V

A

256

Trwałość mechaniczna

cycles

100000

Trwałość elektryczna AC21A

cycles

100000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona

Płaszczyzna
pionowa
Dowolna

Zaciski

Typ zacisków

Imbus

Szerokość zacisków

mm

5.6

Wysokość zacisków

mm

6.5

Zacisk śrubowy

M4

Narzędzie do zacisków

Phillips 2


Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.


Nm

1.8

	maks.	Nm	2
	min.	Ibin	16
	maks.	Ibin	18
Przekrój przewodu	IEC min.	mm ²	0.75
	IEC maks.	mm ²	16
	AWG/kcmil min.		18
	AWG/kcmil maks.		6
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP65
Stopień ochrony IP			IP65
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny