




Przeznaczenie produktu			Przekładniki prądowe	
Seria produktu			DM1TMA0250	
Typ przekładnika prądowego			Rdzeń otwierany	
Wejścia prądowe				
Prąd pierwotny Ipn (/5)			A	250
Częstotliwość robocza			min.	Hz
			maks.	Hz
Prąd strony wtórnej			A	5
Przeciążenie wytrzymywane Ipn			%	120
Obciążenie			Kl. obciążenia 1	VA
				1
Izolacja				
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN			V	720
Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały Ith wg IEC			Ith for s	40...60
Znamionowy prąd dynamiczny Idyn wg IEC			Ith for s	2.5
Typ suchej izolacji			Klasa E	
Właściwości mechaniczne				
Typ zacisków			Przewód o długości 2m	
Masa			g	200
Warunki otoczenia				
Temperatura			Temperatura pracy	
			min.	°C
			maks.	°C
			Temperatura składowania	
			min.	°C
			maks.	°C
Wilgotność względna			%	90
Wymiary				



Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Zgodność

EAC

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC