




Przeznaczenie produktu			Przełączanie kluczem
Seria produktu			KBN
Charakterystyka ogólna			
Charakterystyka ogólna			
Materiał obudowy			Termoplastyczny polimer
Kształt klucza			Prosty
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku			3NC, wolnoprzełączające
Prąd termiczny umowny I _{th}		A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A600 Q600
Znamionowe napięcie izolacji U _i		V	690
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}		kV	6
Klasa izolacji			II
Wkładka bezpiecznikowa		Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prędkość przełączania			
		min.	m/s 0.5
		maks.	m/s 1.5
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC		A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ	<10
Trwałość			
mechaniczna		cycles	100000
B10d		cycles	100000
Operacje mechaniczne		cycles/h	3600
Charakterystyka wyjść			
Trwałość mechaniczna		cycles	100000
Właściwości mechaniczne			
Montaż głowic roboczych			Blokująca wkładka bagnetowa
Roboczy moment obrotowy			
		N	8
		lb	1.8
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika		Nm	2.5
		lbin	22.1
Zacisk zestyków			
		Nm	0.8
		lbin	7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu			
		Nm	0.8


				Ibin	7
Przekrój przewodu					
AWG/Kcmil				min.	16
				maks.	14
IEC					
				min.	mm ²
				maks.	mm ²
					1or 2
					2.5
Podłączenie przewodów					Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu					Wejście z gwintem M20 od spodu
Masa				g	96
Warunki otoczenia					
Stopień zanieczyszczenia					3
Temperatura					
Temperatura pracy				min.	°C
				maks.	°C
					-25
					+70
Temperatura składowania					
				min.	°C
				maks.	°C
					-40
					+70

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych

Slow action



3NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy