





Przeznaczenie produktu		Wyłączniki bezpieczeństwa z elektromagnesem KEN1	
Seria produktu			
Charakterystyka ogólna			
Charakterystyka ogólna			
Materiał obudowy		Termoplastyczny polimer	
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku		1NC (klucz), 2NC+1NO (elektromagnes)	
Prąd termiczny umowny Ith	A	10	
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1	A300 Q300		
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	250	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	2.5	
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	10 gG	
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10	
Trwałość			
mechaniczna	cycles	1000000	
B10d	cycles	4000000	
Operacje mechaniczne	cycles/h	600	
Charakterystyka wyjść			
Trwałość mechaniczna	cycles	1000000	
Właściwości mechaniczne			
Montaż głowic roboczych		Śruba	
Roboczy moment obrotowy		N	15 (actuator insertion), 30 (Release actuator extraction), 1200 (locked actuator holding)
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika		Nm	2.5
Zacisk zestyków		Nm	0.8
Montaż śrubowy pokrywy korpusu		Nm	0.8
Przekrój przewodu			
IEC		min. maks.	mm ² mm ² 1 or 2 1.5
Podłączenie przewodów		Samozwalniający zacisk śrubowy	

Wejście przewodu	3 x M20
Masa	g 440
Warunki otoczenia	
Stopień zanieczyszczenia	3
Temperatura	
Temperatura pracy	maks. °C +55
Temperatura składowania	
	min. °C -40
	maks. °C +70

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°14

IEC/EN 60204

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

UNI EN ISO 14119

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy