



Wyłączniki  
jednopedałowe, z  
blokada pedału, z  
osłoną  
KR220

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy

Stop cynku i  
aluminium

#### Właściwości styków

|                                        |         |                             |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------|
| Rodzaj zestyku                         |         | 1NO+1NC<br>działanie migowe |
| Prąd termiczny umowny Ith              | A       | 10                          |
| Oznaczenie PN-EN 60947-5-1             |         | A300 Q300                   |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui        | V       | 440                         |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp       | kV      | 4                           |
| Wkładka bezpiecznikowa                 | Class/A | Bezpiecznik 10<br>gG        |
| Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC | A       | 10                          |
| Rezystancja na pole (średnia wartość)  | mΩ      | <10                         |

#### Właściwości mechaniczne

Moment dokręcania maks.

Zacisk zestyków

Nm 1  
lbin 0.74lbft

Podłączenie przewodów

Samozwalniający  
zacisk śrubowy

Wejście przewodu

1 x M20

#### Trwałość

mechaniczna

cycles >10000000

#### Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -25  
maks. °C +70

Temperatura składowania

min. °C -40  
maks. °C +70

#### Odporność i zabezpieczenie



Stopień ochrony IP

zacisków  
obudowy korpusu IP20  
IP54

Stopień zanieczyszczenia

3

#### Wymiary



### Certyfikaty i zgodność

#### Zgodność

EN 60447.

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

#### Certyfikaty

EAC

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001258 -  
Wyłącznik nożny