



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Metalowa
dźwignia
KSL1

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy

Termoplastyczny
polimer

Właściwości styków

Rodzaj zestyku			1NO/NC
Prąd termiczny umowny I _{th}	A		15
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A600 P300
Znamionowe napięcie izolacji U _i	V		250
Prędkość przełączania	min. maks.	m/s m/s	0.01 1

Prędkość robocza

	min. maks.	m/s m/s	0.05 1
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A		15
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ		<15
Przewodność			10mA 5V

Właściwości mechaniczne

Typ zacisków			Śruba
Montaż głowic roboczych			Stałe
Roboczy moment obrotowy		N ozin	6.4 23
Masa		g	35

Trwałość

mechaniczna		cycles	20000000
elektryczna		cycles	500000
Operacje mechaniczne		cycles/h	240

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP


obudowy korpusu

Stopień ochrony
IP00 lub z osłoną
zacisku IP20


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

IEC/EN 61058-1

UL508

Certyfikaty

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy