



Seria produktu			KXB	
Charakterystyka ogólna				
Materiał		obudowy		Termoplastyczny polimer
Właściwości styków				
Rodzaj zestyku		2NO+1NC, wolnoprzelączające		
Prąd termiczny umowny Ith		A	10	
Wkładka bezpiecznikowa		Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC	
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	10	
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ	<10	
Przewodność		10mA 5V		
Właściwości mechaniczne				
Montaż głowic roboczych		Blokująca wkładka bagnetowa		
Moment dokręcania maks.				
Montaż przełącznika		Nm	2.5	
		lbin	22.1	
Zacisk zestyków		Nm	0.8	
		lbin	7	
Montaż śrubowy pokrywy korpusu		Nm	0.8	
		lbin	7	
Przekrój przewodu				
AWG/Kcmil		min.	16	
		maks.	14	
IEC		min.	mm²	1or 2
		maks.	mm²	2.5
Podłączenie przewodów		Samozwalniający zacisk śrubowy		
Masa		g	26	
Trwałość				
mechaniczna		cycles	>10000000	
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP


zacisków	IP20
obudowy korpusu	IP65

Stopień zanieczyszczenia

3

Schemat połączeń elektrycznych

Slow action



2NO + 1NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
EN 50047
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cURus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000196 -
Stycznik
pomocniczy