



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Jednoczęściowa
lampa LED,
światło ciągłe
LPML

Charakterystyka ogólna

Kolor	Przezroczysty
Typ pozycji	Monoblock pilot light
Materiał	Poliamid
Stopień ochrony według IEC	Stopień ochrony z przodu: IP66, IP67, IP69K; od tyłu IP20

Właściwości elektryczne

Częstotliwość znamionowa	Hz	50-60
Napięcie zasilania (AC)	V	24 (-15% ... +10% Ue)
Napięcie zasilania (DC)	V	24 (-15% ... +10% Ue)

Trwałość

elektryczna	hours	>30000
-------------	-------	--------

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	0.8
Zacisk śrubowy		Zacisk śrubowy
Przekrój przewodu		

Przekrój przewodu AWG/kcmil

min. 18
maks. 16

IEC

maks. mm² 2.5

Montaż

Montaż nakrętką
Ø22 mm

Masa

g 21

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL

Typ 1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K od
przodu


Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -25
maks. °C +70

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000272 -
Lampka
sygnalizacyjna,
kompletna