



Moduł rozszerzeń
mikro PLC,
moduł
komunikacyjny
RS485 Modbus
RTU
LREP00
24VDC

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Pomocnicze napięcie zasilania

Zasilanie

Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego	24VDC
Zakres napięcia roboczego	20.4...28.8VDC
Średnie zużycie prądu	mA 70

Komunikacja

Prędkość przesyłu danych	bps 4800... 38400bps
Rezystancja zacisków	Wbudowany 120Ω

Podłączenia

Typ zacisków	Śruba
Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks. Nm 0.6 maks. lbft 5.4

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	26
maks.	16

IEC

min.	mm ² 0.14
maks.	mm ² 1.5

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C -20
maks.	°C +55

Temperatura składowania

min.	°C -40
maks.	°C +70

Wilgotność względna

% <90% (non
condensing)

Obudowa

Montaż obudowy

Szyna DIN 35
mm lub montaż
śrubowy (M4x15
mm)

Stopień ochrony

IP20


Wymiary (szer. x dł. x gł.)

mm 38 x 106 x 59.3


Masa

g 134

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001423 -
Moduł
komunikacyjny
sterownika PLC