





Przeznaczenie produktu		Panel operatorski, 24VDC. Porty RS232 i RS485 (Modbus-RTU Master)		
Seria produktu		LRXP01		
Pomocnicze napięcie zasilania		24VDC		
Zasilanie				
Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego		24VDC		
Zakres napięcia roboczego		20.4...26.4VDC (-15%...+10%)		
Maksymalny pobór mocy		W	1.9	
Zasoby systemu				
Wyświetlacz		Wyświetlacz monochromatyczny LCD 4.3", zielone podświetlenie + klawiatura z 24 przyciskami		
Kolory		Tło monochromatyczne		
Rozdzielczość		192 x 64 pixel		
Ekran dotykowy		No		
Komunikacja				
Typ portów komunikacyjnych		RS232 and RS485		
Podłączenia				
Typ zacisków		Śruba		
Moment obrotowy dokręcania zacisków		maks.	Nm	1.8
		maks.	lbft	10.4
Przekrój przewodu				
AWG/Kcmil		min.		22
		maks.		12
IEC		min.	mm²	0.4
		maks.	mm²	3.3
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy		maks.	°C	+55
	Temperatura składowania	min.	°C	-40
		maks.	°C	+70

Wilgotność względna	%	10...95% without condensation
Maksymalny stopień zanieczyszczenia		2
Obudowa		
Stopień ochrony		IP65
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm	179.5 x 101.5 x 33
Masa	g	200
Wymiary		



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001412 -
Panel operacyjny