



Kolumna  
sygnalizacyjna  
Ø70mm/2,75"  
LTN70

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

### Charakterystyka ogólna

|                            |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Średnica                   | mm - inch | 70 / 2.75 |
| Napięcie zasilania (DC)    | V         | 12...24   |
| Stopień ochrony według IEC |           | IP65      |
| Pobór mocy                 | VA        | 1         |

### Właściwości mechaniczne

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Zacisk śrubowy | Zaciski<br>sprężynowe |
|----------------|-----------------------|

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

|       |    |
|-------|----|
| min.  | 16 |
| maks. | 24 |

IEC

|       |                 |      |
|-------|-----------------|------|
| min.  | mm <sup>2</sup> | 0.25 |
| maks. | mm <sup>2</sup> | 1.5  |

|      |   |     |
|------|---|-----|
| Masa | g | 170 |
|------|---|-----|


### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -30 |
| maks. | °C | +50 |

### Wymiary



#### Schemat połączeń elektrycznych



#### Certyfikaty i zgodność

##### Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

##### Certyfikaty

cULus

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001154 -  
Stojak bez tuleji  
dystansowej do  
kolumny  
sygnalizacyjnej