




Przeznaczenie produktu	Przełączanie kluczem KBN		
Seria produktu	KBN		
Charakterystyka ogólna			
Charakterystyka ogólna			
Materiał obudowy	Termoplastyczny polimer		
Kształt klucza	Kątowny "T"		
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku	2NC, wolnoprzelączające		
Prąd termiczny umowny I _{th}	A	10	
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1	A600 Q600		
Znamionowe napięcie izolacji U _i	V	690	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	6	
Klasa izolacji	II		
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC	
Prędkość przełączania	min.	m/s	0.5
	maks.	m/s	1.5
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	10	
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10	
Trwałość			
mechaniczna	cycles	100000	
B10d	cycles	100000	
Operacje mechaniczne	cycles/h	3600	
Charakterystyka wyjść			
Trwałość mechaniczna	cycles	100000	
Właściwości mechaniczne			
Montaż głowic roboczych	Blokująca wkładka bagnetowa		
Roboczy moment obrotowy	N	8	
	I _b	1.8	
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika	Nm	2.5	
	I _{bin}	22.1	
Zacisk zestyków	Nm	0.8	
	I _{bin}	7	
Montaż śrubowy pokrywy korpusu	Nm	0.8	


				lbin	7
Przekrój przewodu					
	AWG/Kcmil				
		min.			16
		maks.			14
	IEC				
		min.	mm ²		10r 2
		maks.	mm ²		2.5
Podłączenie przewodów					Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu					Wejście z gwintem M20 od spodu
Masa				g	92
Warunki otoczenia					
Stopień zanieczyszczenia					3
Temperatura					
	Temperatura pracy				
		min.	°C		-25
		maks.	°C		+70
	Temperatura składowania				
		min.	°C		-40
		maks.	°C		+70

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych

Slow action



2NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
EN 50047
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy