



Przeznaczenie produktu		Zawiasowe	
Seria produktu		KBP	
Charakterystyka ogólna			
Charakterystyka ogólna			
Materiał obudowy		Termoplastyczny polimer	
Materiał prętu		Walek długi	
Właściwości styków			
Rodzaj zestyku		1NO+1NC, wolnoprzełączające	
Prąd termiczny umowny Ith		A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A600 Q300	
Znamionowe napięcie izolacji Ui		V	690
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	6
Klasa izolacji		II	
Wkładka bezpiecznikowa		Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prędkość przełączania		min.	m/s
		maks.	m/s
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	10
Rezystancja na pole (średnia wartość)		mΩ	<10
Trwałość			
mechaniczna		cycles	100000
B10d		cycles	100000
Operacje mechaniczne		cycles/h	3600
Charakterystyka wyjść			
Trwałość mechaniczna		cycles	100000
Właściwości mechaniczne			
Montaż głowic roboczych		Blokująca wkładka bagnetowa	
Roboczy moment obrotowy		Ncm	15
		ozin	21.2
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika		Nm	2.5
		Ibin	22.1
Zacisk zestyków		Nm	0.8
		Ibin	7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu		Nm	0.8
		Ibin	7

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	16
maks.	14

IEC

min.	mm ²	10r 2
maks.	mm ²	2.5

Podłączenie przewodów

Samozwalniający
zacisk śrubowy

Wejście przewodu

Wejście z
gwintem M20 od
spodu

Warunki otoczenia

Stopień zanieczyszczenia

3

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania


min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych

Slow action



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy