





Przeznaczenie produktu		Puste obudowy		
Seria produktu		MOPA		
Właściwości elektryczne				
Maksymalny prąd roboczy (≤440 V)	A	12		
Komponenty				
W zestawie standardowy stycznik		BG06, BG09, BG12		
Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego		RF9		
Właściwości mechaniczne				
Masa	g	490		
Warunki otoczenia				
Temperatura pracy	min.	°C	-25	
	maks.	°C	+60	
Temperatura składowania		min.	°C	-40
		maks.	°C	+70
Odporność i zabezpieczenie				
Stopień ochrony IP od frontu		IP65		
Wymiary				



Schemat połączeń elektrycznych



I = Start; O = Stop/Reset

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000200 -
Obudowa do
urządzeń
sterowniczych i
sygnalizacyjnych