



Przeznaczenie produktu

Rozrusznik
bezpośredni
M1P01812...B1

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przełącznika	A	13-18
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)		
	I _e kW	A kW
	18	7.5

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M1PA
W zestawie standardowy stycznik	BF1810A
W zestawie standardowy przełącznik cieplny	RF381800

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy	110 V-120 V	HP	1
	220 V-240 V	HP	3
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola	200 V-208 V	HP	5
	220 V-240 V	HP	5
	440 V-480 V	HP	10
	550 V-600 V	HP	15

Właściwości mechaniczne

Masa	g	1040
------	---	------


Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP65
------------------------------	------

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



I = Start; O = Stop/Reset

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika