



Przeznaczenie produktu

Jednoczęściowe
potencjometry
LPCPA

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Typ pozycji	Potentiometer
Wartość rezystancji	KΩ 5

Materiał

Poliamid -
materiał
rezystancyjny:
cermetal

Stopień ochrony według IEC

IP66, IP67;
IP69K on front
and IP20 on rear

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	250VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4
Maks. moc	W	1

Właściwości mechaniczne

Zakres obrotu	°	290
Masa	g	40

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL

Od przodu 1, 2,
3R, 4, 4X, 12,
12K

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85


Odporność i zabezpieczenie

Tolerancja odporności	%	±10%
-----------------------	---	------

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001027 -
Potencjometr do
elementów
sterowniczych