



Przeznaczenie produktu

Panel operatorski
HMI

Seria produktu

LRHA10

Pomocnicze napięcie zasilania

24VDC

Zasilanie

Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego	12-24VDC
Zakres napięcia roboczego	18...32VDC
Średnie zużycie prądu	mA 380

Zasoby systemu

Wyświetlacz	Wyświetlacz graficzny TFT 10.1", dotykowy, kolory 64k
Kolory	64K
Rozdzielczość	1024x600
Jasność	200Cd/m2
Przyciemnienie	Tak
Ekran dotykowy	Rezystancyjne
Jednostka centralna	ARM Cortex A8 1GHz
System operacyjny	Linux 3.12
Pamięć flash	4GB
Pamięć RAM	512MB
Pamięć aplikacji	60MB
Zegar czasu rzeczywistego	Tak

Komunikacja

Typ portów komunikacyjnych	Ethernet, USB i szeregowy (konfigurowalny programowo RS232, RS485, RS422)
----------------------------	--

Podłączenia

Typ zacisków	Śrubowy, wyciągany
--------------	-----------------------


Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	maks.	°C	+50
	Temperatura składowania	min.	°C	-20
		maks.	°C	+70
Wilgotność względna			%	5...85% without condensation
Maksymalny stopień zanieczyszczenia				2


Obudowa

Montaż obudowy	Montaż tablicowy
Stopień ochrony	IP66, type 2, 4X (front); IP20 (rear)
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm 282 x 197 x 35
Masa	g 1000

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

emissions EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
immunity EN 61000-6
immunity EN 61000-6-2 for installation in industrial environments

Certyfikaty

cULus
RCM

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001412 -
Panel operacyjny