




Przeznaczenie produktu				Przełączniki pływakowe do wody pitnej	
Seria produktu				LVFSA1	
Funkcja				Opróżnianie lub napęlnianie	
Przeciwwagi					
Przeciwwaga				Zewnętrzny, ze stali nierdzewnej AISI 316 (z przełącznikiem pływakowym)	
Kąt aktywacyjny				30°	
Wyjścia przekaźnikowe					
Liczba przekaźników			Nr.	1	
Układ zestyków			1 zestyk przełączny		
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)			VAC	250	
Klasyfikacja zestyków			AC1 10A 250VAC AC15 8A 250VAC		
Podłączenia					
Maksymalna długość kabla			m / ft	5	
Warunki otoczenia					
Temperatura		Temperatura pracy			
		maks.	°C	+50	
		Temperatura składowania			
		min.	°C	-20	
		maks.	°C	+80	
Maksymalne ciśnienie robocze			bar	2	
Maksymalna głębokość instalacji			m	20	
Obudowa					
Materiał przewodu				PVC AD8 3G1 do wody pitnej, certyfikat spełnienia normy sanitarne ACS	
Materiał obudowy pływaka				Polipropylen	
Stopień ochrony według IEC				IP68	
Masa			g	850	
Wymiary					



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15.

Certyfikaty

ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001447 -
Przełącznik
kontroli poziomu
(cieczy)