




Przeznaczenie produktu			Przełączniki pływakowe do wody pitnej	
Seria produktu			LVFSA1	
Funkcja			Opróżnianie lub napełnianie	
Przeciwwagi				
Przeciwwaga			Zewnętrzny, ze stali nierdzewnej AISI 316 (z przełącznikiem pływakowym)	
Kąt aktywacyjny			30°	
Wyjścia przekaźnikowe				
Liczba przekaźników			Nr.	1
Układ zestyków			1 zestyk przełączny	
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)			VAC	250
Klasyfikacja zestyków			AC1 10A 250VAC AC15 8A 250VAC	
Podłączenia				
Maksymalna długość kabla			m / ft	20
Warunki otoczenia				
Temperatura				
Temperatura pracy			maks.	°C +50
Temperatura składowania			min.	°C -20
			maks.	°C +80
Maksymalne ciśnienie robocze			bar	2
Maksymalna głębokość instalacji			m	20
Obudowa				
Materiał przewodu			PVC AD8 3G1 do wody pitnej, certyfikat spełnienia normy sanitarne ACS	
Materiał obudowy pływaka			Polipropylen	
Stopień ochrony według IEC			IP68	
Masa			g	2400
Wymiary				



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15.

Certyfikaty

ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001447 -
Przełącznik
kontroli poziomu
(cieczy)