



Sterowniki  
agregatu z  
funkcją kontroli  
parametrów sieci  
RGK700

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

#### Zasilanie

Znamionowe napięcie akumulatora V 12/24VDC

#### Wejścia cyfrowe

Typ 6 neg.+ 1 pos.

#### Wejścia detekcji prędkości „W”/AC/czujnik

Typ "W" or generator frequency or "Pick-up"

#### Wejścia napięciowe

Napięcie znamionowe (Ue) VAC 100...600

Zakres pomiaru V 100...480

Zakres częstotliwości Hz 45...65

Metoda pomiaru TRMS

#### Wejścia prądowe

Prąd znamionowy (Ie) A 5A/1A

Zakres pomiaru 0.05...6A or 0.05...1.2A

Typ wejść prądowych 3PH, /5A or /1A

Typ pomiaru TRMS

#### Wyjścia półprzewodnikowe

Typ 4 (SSR)

#### Wyjścia przekaźnikowe

Typ 3 (przekaźnik)


#### Interfejs

CANBUS Tak


#### Warunki otoczenia

Stopień ochrony IP65

#### Wymiary



### Schemat połączeń elektrycznych



### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN 61000-6-2  
IEC/EN 61000-6-3

---

IEC/EN 61010-1

---

UL 508

Certyfikaty

---

EAC

---

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002758 -  
Sterownik do  
zarządzania  
energiją