



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Funkcja

Przełączniki
pływakowe do
wody brudnej i
ścieków
LVFSN1
Opróżnianie lub
napelnianie

Przeciwwagi

Przeciwwaga	Wewnętrzny
Kąt aktywacyjny	15°

Wyjścia przekaźnikowe

Liczba przekaźników	Nr.	1
Układ zestyków		1 zestyk przełączny
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	250
Klasyfikacja zestyków		AC1 10A 250VAC AC15 4A 250VAC

Podłączenia

Maksymalna długość kabla	m / ft	10
--------------------------	--------	----


Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	maks.	°C	+40
	Temperatura składowania	maks.	°C	80
Maksymalne ciśnienie robocze		bar		5
Maksymalna głębokość instalacji		m		50

Obudowa

Materiał przewodu	Neoprene H07 RN-F3X1
Materiał obudowy pływak	Polipropylen
Stopień ochrony według IEC	IP68
Masa	g 1860

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15

Certyfikaty

TÜV-SUD

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001447 -
Przełącznik
kontrolny poziomu
(cieczy)