



Wyłącznik linkowy
z przyciskiem
kasującym
RS131310

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Charakterystyka ogólna

Materiał obudowy	Termoplastyczny polimer
------------------	-------------------------

Właściwości styków

Rodzaj zestyku	1NO+1NC
----------------	---------

Prąd termiczny umowny Ith	A	10
---------------------------	---	----

Znamionowe napięcie izolacji Ui	V	250
---------------------------------	---	-----

Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
------------------------	---------	----------------------------------

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10
--	---	----

Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	<10
---------------------------------------	----	-----

Trwałość

mechaniczna	cycles	100000
-------------	--------	--------

Operacje mechaniczne	cycles/h	1800
----------------------	----------	------

Charakterystyka wyjść

Trwałość mechaniczna	cycles	100000
----------------------	--------	--------

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych	Śruba
-------------------------	-------

Roboczy moment obrotowy	N	25
	lb	5.6

Moment dokręcania maks.

Montaż przełącznika

Nm	2.5
lbin	22.1

Zacisk zestyków

Nm	0.8
lbin	7

Montaż śrubowy pokrywy korpusu

Nm	0.8
lbin	7

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

maks.	14
-------	----

IEC

min.	mm ²	1 or 2
maks.	mm ²	2.5

Podłączenie przewodów


Samozwalniający
zacisk śrubowy

Wejście przewodu


PG11

Masa	g	92
Warunki otoczenia		
Stopień zanieczyszczenia		3
Temperatura		
Temperatura pracy	min.	°C -25
	maks.	°C +70
Temperatura składowania		
	min.	°C -40
	maks.	°C +70

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

ISO 13850; UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy