



Przeznaczenie produktu

Puste obudowy

Seria produktu

M25N

Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy (≤ 440 V)

A 38

Komponenty

W zestawie standardowy stycznik

BF38A

Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego

RF38

Właściwości mechaniczne

Masa

g 940

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60

Temperatura składowania


min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu

IP65

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000200 -
Obudowa do
urządzeń
sterowniczych i
sygnalizacyjnych