



Przeznaczenie produktu			Przełącznik czasowy		
Seria produktu			TMLS		
Liczba modułów DIN			1		
Charakterystyka ogólna					
Opis			Staircase illumination, Single scale, Single voltage		
Funkcja			Automat schodowy		
Obwód zasilający					
Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego Us			220...240VAC		
Znamionowe napięcie zasilania pomocniczego Us AC					
			min.	VAC	220
			maks.	VAC	240
Częstotliwość znamionowa			Hz	50/60	
Zakres napięcia roboczego			0.85...1.1 Us		
Układ czasowy					
Zakres ustawień czasu			0.5...20min		
Zewnętrzne wejście komendy			Minimalny czas WŁ.	ms	≥60
Wyjścia przekaźnikowe					
Liczba przekaźników			Nr.	1	
Układ zestyków			1 zestyk NO, zadziałanie z opóźnieniem		
Maksymalne napięcie przełączane			VAC	250	
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC			A	16	
Izolacja (wejście-wyjście)					
Znamionowe napięcie izolacji Ui			V	250	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp			kV	4	
Próba napięciem sieci			kV	2	
Podłączenia					
Typ zacisków			Śruba		
Moment dokręcania maks.			Nm	0.8	
			Ibin	7 / 7...9 UL	
Przekrój przewodu					
AWG/Kcmil			min.	24...12	
			maks.	12...18	
IEC			min.	mm²	0.2
			maks.	mm²	4

Trwałość

mechaniczna	cycles	30000000
elektryczna (z obciążeniem znamionowym)	cycles	100000

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-20
maks.	°C	+60

Temperatura składowania


min.	°C	-30
maks.	°C	+80

Wilgotność względna	%	<90%
Maksymalny stopień zanieczyszczenia		2
Kategoria przepięciowa		III

Obudowa


Wykonanie (liczba modułów)		1
Materiał obudowy		Samogasnący poliamid
Montaż obudowy		Szyna DIN 35 mm
Stopień ochrony		Stopień ochrony IP40 z przodu, IP20 na zaciskach
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm	17.5 x 104.7 x 64.9
Masa	g	90

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych

4-wire connection



3-wire connection

